

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0015C04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
----------------------	---

Bez silikonu	ano
--------------	-----

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
-----------------	-----	-------------------

Třída krytí	III
-------------	-----

Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
------------------------------------	-----	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...75
---------------------------	--------------

Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-25...90
--------------------------------------	------	----------

Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...75
---	--------------

Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-------	-----------------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	604,3
----------	-----	-------

Rozměry	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
---------	------	--------------------

Materiály	pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
-----------	-------------------------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano
----------------------------	-----



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0015C04

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	≥ 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utažovací moment: 0,6...1,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá