




Připojovací kabel Y pro externí osvětlení

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	60 AC/DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...90
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data	
Hmotnost [g]	76
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný



Připojovací kabel Y pro externí osvětlení

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Počet portů centrálního rozvaděče	2	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení	1 ks


Elektrické připojení - zástrčka C

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Elektrické připojení

Připojení





Připojovací kabel Y pro externí osvětlení

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Elektrické připojení - zásuvka A

Kabel: 0,4 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Elektrické připojení - zásuvka B

Kabel: 0,4 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!

