

Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGN040MSS0002K04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	30 AC / 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...90
Krytí	IP 65; IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	143,6
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano

Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGN040MSS0002K04

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 3 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Připojení



Barvy vodičů :

BU = modrá

OG = oranžová

WH = bílá

YE = žlutá