


## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S



## Oblast nasazení

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Provedení            | kabel Ethernet, D-kódování                                                                         |
| Aplikace             | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace         |
| Bez silikonu         | ano                                                                                                |

## Elektrická data

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Provozní napětí [V]                    | 30 AC / 60 DC |
| Třída krytí                            | III           |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 1,5           |

## Okolní podmínky

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Okolní teplota [°C]                                         | -25...90                                            |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]                   | -25...90                                            |
| Skladovací teplota [°C]                                     | -25...55                                            |
| Vlhkost při skladování [%]                                  | 10...100                                            |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy | 1K22/ DIN 60721-3-1                                 |
| Krytí                                                       | IP 65; IP 67; (M12 konektor / RJ45 konektor: IP 20) |

## Mechanická data

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hmotnost [g]       | 757,3    |
| Tvarovaný materiál | TPU / PC |

## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

|                            |                                    |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Materiál převlečné matice  | Mosaz, Niklovaný                   |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                            | Cykly ohybu                        | > 3 Mio.                                                                   |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

### Upozornění

Obsah balení 1 ks

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 12 m, PUR, Bez halogenů, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

### Připojení



### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: PC; Kontakty: Pozlaceno

