


EVC08A



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí	IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)	
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
ATEX označení	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	102,2
Materiály	pouzdro: TPU oranžová	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Barvy vodičů :
černá
hnědá
modrá
bílá