


EVC10A



Kabelové provedení

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Snáší se s nátěrem (barvou)	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)

Schválení / zkoušky

Osvědčení	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX označení	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mechanická data

Hmotnost [g]	70,5
Rozměry [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiály	pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm

