


EVC17A



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)
Schválení / zkoušky	
Osvědčení	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX označení	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanická data	
Hmotnost [g]	357,5
Materiály	pouzdro: TPU oranžová
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Barvy vodičů :
černá
hnědá
modrá
bílá