


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D



## Oblast nasazení

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Speciální vlastnosti        | Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
| Snáší se s nátěrem (barvou) | ano                              |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 60 AC/DC |
| Třída krytí                            | II         |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2          |

## Okolní podmínky

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Okolní teplota [°C] | -20...60                                                         |
| Krytí               | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K) |

## Schválení / zkoušky

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osvědčení     | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                                                                                              |
| ATEX označení |  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |

## Mechanická data

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 2482,3                              |
| Rozměry [mm]              | 26,5 x 15,5 x 36,5                  |
| Materiály                 | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L)       |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

# EVC30A



## Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

### Elektrické připojení


Kabel: 80 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm



### Připojení



BK = černá  
BN = hnědá  
BU = modrá  
WH = bílá