


## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAN040VAS0002R04



### Oblast nasazení

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy  |
| Provedení            | kabel Ethernet, D-kódování                                                                          |
| Aplikace             | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
| Bez silikonu         | ano                                                                                                 |

### Elektrická data

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Provozní napětí [V]                    | 30 AC / 60 DC |
| Třída krytí                            | III           |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4             |

### Okolní podmínky

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -25...100                   |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 0...80                      |
| Krytí                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mechanická data

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hmotnost [g]               | 146,8                         |
| Rozměry [mm]               | 38 x 15,5 x 35,5              |
| Materiály                  | PP Bez halogenů               |
| Tvarovaný materiál         | PP                            |
| Materiál převlečné matice  | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                           |



## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAN040VAS0002R04

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 15 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

### Upozornění

Obsah balení

1 ks

### Elektrické připojení


Kabel: 2 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



### Připojení



BU =  
 OG =  
 WH =  
 YE =

Barvy vodičů :  
 modrá  
 oranžová  
 bílá  
 žlutá