


# EVF376



## Kabelové provedení

VDOGH040VAS0002P04STAH040VAS



### Oblast nasazení

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu                           |
| Bez silikonu         | ano                                                                              |

### Elektrická data

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 250 AC / < 300 DC |
| Třída krytí                            | II                  |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                   |

### Okolní podmínky

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                                         | -25...100                   |
| Poznámka k okolní teplotě                                   | cULus: ...65 °C             |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]                   | 0...100                     |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)                   | cULus: ...65 °C             |
| Skladovací teplota [°C]                                     | -25...55                    |
| Vlhkost při skladování [%]                                  | 10...100                    |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Krytí                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mechanická data

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Hmotnost [g] | 89,2               |
| Rozměry [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 |



## Kabelové provedení

VDOGH040VAS0002P04STAH040VAS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiály                  | PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM     |                                                                                        |
| Tvarovaný materiál         | PP                                 |                                                                                        |
| Materiál převlečné matice  | nerezová ocel (1.4404 / 316L)      |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrické připojení

Kabel: 2 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Připojení





## Kabelové provedení

VDOGH040VAS0002P04STAH040VAS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

