


## Propojovací kabel Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS



## Oblast nasazení

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu             |
| Bez silikonu         | ano                                                                |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | 10...36 DC |
| Třída krytí                            | II         |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4          |

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -25...100                   |
| Poznámka k okolní teplotě                 | cULus: ...50 °C             |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 5...100                     |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) | cULus: ...50 °C             |
| Krytí                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanická data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 67,2                          |
| Tvarovaný materiál        | PVC                           |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
| Těsnící materiál          | EPDM                          |



## Propojovací kabel Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

|                                   |                                    |                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Počet portů centrálního rozvaděče | 2                                  |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy        | ano                                |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy        | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                                   | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                                   | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                   |
|                                   | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 2 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 2 x LED, zelená |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);

Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm




## Propojovací kabel Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

### Elektrické připojení

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, Černá, transparentní; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

