


## Celokovový indukativní senzor

IGK3012-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam



### Vlastnosti výrobku

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Elektrické provedení    | PNP              |
| Výstupní funkce         | spínač           |
| Spínací vzdálenost [mm] | 12               |
| Pouzdro                 | Typ závitu       |
| Rozměry [mm]            | M18 x 1 / L = 70 |

### Oblast nasazení

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Celokovové pouzdro; Korekční faktor = 1      |
| Aplikace             | Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu |

### Elektrická data

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]       | 10...30 DC |
| Proudový odběr [mA]       | 20         |
| Třída krytí               | III        |
| Ochrana proti přepólování | ano        |

### Výstupy

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrické provedení                                      | PNP       |
| Výstupní funkce                                           | spínač    |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5       |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100       |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 700       |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano       |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano       |

### Měřicí oblast

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spínací vzdálenost [mm]        | 12        |
| Skutečná spínací vzdálenost Sr | 12 ± 10 % |
| Pracovní vzdálenost [mm]       | 0...9,72  |



## Celokovový indukční senzor

IGK3012-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

### Připojení

