


Induktivní senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 30

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost
----------------------	--

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	800
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
Skutečná spínací vzdálenost Sr	4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm]	0...3,25
Zvýšená spínací vzdálenost	ano

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr]	1...20



Induktivní senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS

Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...70

Krytí IP 65; IP 67; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011 emise	třída B

MTTF [let] 1443

V ceně obsahuje software ano

Certifikát UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo schválení UL	A017
	Číslo souboru UL	E174191

Mechanická data

Hmotnost [g] 15

Pouzdro Typ závitu

Způsob vestavby nevazební vestavba

Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 30

Označení závitu M8 x 1

Materiály Nerezová ocel; aktivní plocha: LCP oranžová; LED okénko: PPSU; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4401 / 316)

Utahovací moment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení Spínací stav 4 LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky upevňovací matice: 2

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Induktivní senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS

Připojení



diagramy a grafy

Montáž

