


JAT201



Reflexní světelný snímač

AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104



Vlastnosti výrobku

Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 63
---------	------	------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...100
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	1048

Mechanická data

Hmotnost	[g]	84,5
Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Označení závitu		M12 x 1

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A

