


KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF





Kapacitní senzor

KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF

Skutečná spínací vzdálenost	[mm]	60 ± 10 %	
Sr			
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...48,6	
Přesnost / odchylky			
Korekční faktor		sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystereze	[% z Sr]	1...15	
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-15...15	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	537	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	309,5	
Pouzdro		Kvádrové	
Způsob vestavby		nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	105 x 80 x 40	
Materiály		PPE upravené	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství			
Dodané položky		pružinové podložky: 4	
		šrouby s válcovou hlavou: 4	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

Kapacitní senzor

KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A

