

Kapacitní dotykové senzory

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Oblast nasazení

Pracovní princip	dynamicky
------------------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Délka výstupního signálu [ms]	300

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----



Kapacitní dotykové senzory

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67; IP 69K; (z čela)
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	418
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	115,5
Rozměry	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiály		Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV průhledný; pouzdro: PC/ABS černá
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, červená
	Provoz	8 x LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Vnější kroužek v různých barvách
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

Kabel: 0,3 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení

