


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-KGRBPKG/2M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 29 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-KGRBPKG/2M

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 61000-4	
MTTF [let]		516

Mechanická data

Hmotnost [g]		97,5
Rozměry [mm]		Ø 29 / L = 31
Materiály		PA 6.6-GF30 černá; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, zelená lze spustit

Příslušenství

Dodané položky		upevňovací matice: 1
		Těsnění: 1
Příslušenství (volitelné)		Symbol na aktivní/snímání ploše


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá