


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 29 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	61,5
Rozměry	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiály	PA 6.6-GF30 černá; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	1 x LED, červená lze spustit
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 1	
	Těsnění: 1	
Příslušenství (volitelné)	Symbol na aktivní/snímací ploše	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,5 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

