


KT5310



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-EGRBPKG/2M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 32 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 61000-4
---------------------------------------	-------------


KT5310



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-EGRBPKG/2M

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	116
Rozměry	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiály	pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, zelená lze spustit
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 1	
	Těsnění: 1	
Příslušenství (volitelné)	Symbol na aktivní/snímací ploše	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR		
Připojení	Připojení	



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá