


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MFS202

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M12 x 1

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano


MF5003



Magnetický senzor

MFA3060-ANKG

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Spínací vzdálenost		[mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Přesnost / odchylky			
Hystereze		[% z Sr]	1...10
Opakovatelnost		[% z Sr]	1
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-25...75
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data			
Pouzdro		Typ závitu	
Rozměry		[mm]	M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1	
Materiály		Mosaz Niklovaný; Plast	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Připojení			



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
BK = modrá
BK = černá