


## Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5115 + E11799

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



## Vlastnosti výrobku

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Elektrické provedení | PNP          |
| Výstupní funkce      | spínač       |
| Rozměry [mm]         | 37 x 30 x 27 |

## Elektrická data

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                 | 10...30 DC |
| Proudový odběr [mA]                 | < 10       |
| Ochrana proti přepólování           | ano        |
| Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 2          |

## Výstupy


|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Elektrické provedení                                      | PNP    |
| Výstupní funkce                                           | spínač |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2      |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 300    |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 5000   |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano    |



## Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-BPKG

|                                       |                                          |                |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|
| Typ ochrany proti zkratu              |                                          | Taktovaný      |  |
| Ochrana proti přetížení               |                                          | ano            |  |
| Měřicí oblast                         |                                          |                |  |
| Citlivost reakce                      | [mT]                                     | 3              |  |
| Přejezdová rychlost                   | [m/s]                                    | < 5            |  |
| Přesnost / odchylky                   |                                          |                |  |
| Hystereze                             | [mm]                                     | 1              |  |
| Opakovatelnost                        | [mm]                                     | 0,1            |  |
| Okolní podmínky                       |                                          |                |  |
| Okolní teplota                        | [°C]                                     | -25...75       |  |
| Krytí                                 |                                          | IP 67          |  |
| Schválení / zkoušky                   |                                          |                |  |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 60947-5-2                             |                |  |
| Odolnost proti vibracím               | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)           |                |  |
| Mechanická data                       |                                          |                |  |
| Aktivní plocha                        | přední                                   |                |  |
| Provedení válce                       | integrované válce s profilovým svorníkem |                |  |
| Rozměry                               | [mm]                                     | 37 x 30 x 27   |  |
| Materiály                             | Hliník; Plast                            |                |  |
| Zobrazení / ovládací prvky            |                                          |                |  |
| Zobrazení                             | Spínací stav                             | 1 x LED, žlutá |  |
| Upozornění                            |                                          |                |  |
| Obsah balení                          | 1 ks                                     |                |  |
| Elektrické připojení                  |                                          |                |  |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²   |                                          |                |  |
| Připojení                             |                                          |                |  |



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá