


## Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5102

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Vlastnosti výrobku

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elektrické provedení | PNP            |
| Výstupní funkce      | spínač         |
| Rozměry [mm]         | 6,2 x 32 x 4,6 |

## Elektrická data

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                 | 10...30 DC |
| Proudový odběr [mA]                 | < 10       |
| Ochrana proti přepólování           | ano        |
| Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 2          |

## Výstupy

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrické provedení                                      | PNP       |
| Výstupní funkce                                           | spínač    |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2         |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100       |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 5000      |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano       |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano       |

## Měřicí oblast

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Citlivost reakce [mT]     | 3   |
| Přejezdová rychlost [m/s] | < 5 |

## Přesnost / odchylky

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Hystereze [mm]      | 1,5 |
| Opakovatelnost [mm] | 0,2 |



## Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

| Okolní podmínky                            |                                |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Okolní teplota                             | [°C]                           | -25...75          |
| Krytí                                      |                                | IP 67             |
| Schválení / zkoušky                        |                                |                   |
| Elektromagnetická<br>kompatibilita (EMC)   | EN 60947-5-2                   |                   |
|                                            | EN 55011                       | třída B           |
| Odolnost proti vibracím                    | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                   |
| Mechanická data                            |                                |                   |
| Aktivní plocha                             |                                | přední            |
| Provedení válce                            |                                | válce s T-drážkou |
| Rozměry                                    | [mm]                           | 6,2 x 32 x 4,6    |
| Materiály                                  |                                | PA 12-GF30        |
| Zobrazení / ovládací prvky                 |                                |                   |
| Zobrazení                                  | Spínací stav                   | 1 x LED, žlutá    |
| Upozornění                                 |                                |                   |
| Obsah balení                               |                                | 1 ks              |
| Elektrické připojení - zástrčka            |                                |                   |
| Kabel: 0,3 m, PUR                          |                                |                   |
| konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |                                |                   |



## Připojení

