



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3020BBPKG/AI-H



- 1 Upevňovací excentr
- 2 aktivní plocha



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Rozměry	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 10
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	30
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	6000
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	2
Přejezdová rychlost	[m/s]	> 10
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1

MK5158



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3020BBPKG/AI-H

Opakovatelnost	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 65; IP 67; IP 69K
-------	--	----------------------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B

MTTF	[let]	2064
------	-------	------

Certifikát UL	Číslo schválení UL	C003
---------------	--------------------	------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	30,1
----------	-----	------

Způsob vestavby		vazební vestavba
-----------------	--	------------------

Způsob montáže		upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5
----------------	--	--

Provedení válce		válce s T-drážkou
-----------------	--	-------------------

Rozměry	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
---------	------	----------------

Materiály		pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
-----------	--	--

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky		gumová vložka: 1
----------------	--	------------------

		Kabelové spony: 1
--	--	-------------------


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²

Připojení



BN	Barvy vodičů
BK	hnědá
BU	černá
	modrá