




Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem

MRT2038BAKO/R/0,3M/ZH/AS



- 1 Upevňovací excentr s kombinovanou drážkou / šestihranem šestihranná zásuvka AF 1,5
2 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Elektrická data

Provozní napětí [V]	5...50 AC / 5...60 DC
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Odolnost proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]	5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]	100; (Vnější ochranný okruh pro induktní zátěž (ventil, stykač, atd.) nezbytný.)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100; (Vnější ochranný okruh pro induktní zátěž (ventil, stykač, atd.) nezbytný.)
Spínací frekvence AC [Hz]	1000
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Max. spínací výkon [W]	10
Ochrana proti zkratu	ne
Odolné proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne



Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem

MRT2038BAKO/R/0,3M/ZH/AS

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	3,8
Přejezdová rychlost	[m/s]	10
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	-0,2...0,2
Reakční doby		
Max. doba odpadu	[ms]	0,1
Spínací doba včetně odrazu	[ms]	0,6
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	11302
Certifikát UL	Číslo schválení UL	C004
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	12,1
Způsob vestavby		vazební vestavba
Provedení válce		válce s T-drážkou
Rozměry	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiály		PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Elektrické připojení		
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 0,175 A; rychle pracující
Příslušenství		
Dodané položky		gumová vložka: 1
		Kabelové spony: 1
Upozornění		
Upozornění		Při obáčeném zapojení DC napájen LED dioda nesvítí. napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení		1 ks


Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem

MRT2038BAKO/R/0,3M/ZH/AS

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,3 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 $\leq 0,175$ A rychle pracující