


Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0100/220VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: N0031A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Upevnění na DIN lištu



Oblast nasazení

Aplikace

monitorování zkratu; Hlídání vodičů

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]

-15...10

Provozní napětí [V]

< 220 AC

Počet kanálů

1

Výstupy

Elektrické provedení

relé

Zatížitelnost kontaktů

4 A, 250 V AC / 500 VA

Spínací frekvence DC [Hz]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...60

Krytí

IP 30

Druh ochrany svorkovnice

IP 20

Schválení / zkoušky

Osvědčení

PTB Ex-84/2066X

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Určení

pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti

Napětí [V]

< 13,4

Proud [mA]

< 18,5

Výkon [mW]

< 62



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0100/220VAC

[Ex ia] IIC označení	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB označení	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktance	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktance	90mH
[Ex ia] IIC kapacitance	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapacitance	660nF

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
	Provoz	LED, zelená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Hlídání vodičů#
 2: Výstupní funkce
 3: Relais