


## Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Vlastnosti výrobku

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Výstupní funkce         | rozpínač        |
| Spínací vzdálenost [mm] | 1               |
| Pouzdro                 | Typ závitu      |
| Rozměry [mm]            | M8 x 1 / L = 30 |

## Elektrická data

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ)                     |
| Napájecí napětí DC [V]  | 5...25                         |
| Proudový odběr [mA]     | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |

## Výstupy

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Výstupní funkce               | rozpínač |
| Maximální odolnost kabelu [Ω] | 50       |
| Spínací frekvence DC [Hz]     | 2000     |

## Měřicí oblast

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
|-------------------------|---|

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -20...70 |
| Krytí               | IP 67    |

## Schválení / zkoušky

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
|-------------------------|--------------------------------|

## Bezpečnostní jmenovité hodnoty

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Max. vnitřní kapacitance [nF] | 80  |
| Max. vnitřní induktance [μH]  | 110 |

## Mechanická data

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Pouzdro         | Typ závitu           |
| Způsob vestavby | vazební vestavba     |
| Rozměry [mm]    | M8 x 1 / L = 30      |
| Označení závitu | M8 x 1               |
| Materiály       | Mosaz Niklovaný; PBT |

## Příslušenství

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Dodané položky | upevňovací matice: 2 |
|----------------|----------------------|

# NE5009



## Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

### Upozornění


Obsah balení

1 ks

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Připojení



BN =  
BU =

Barvy vodičů :  
hnědá  
modrá