


## Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



## Vlastnosti výrobku

| Druh světla | Infračervené světlo |
|-------------|---------------------|
|-------------|---------------------|

## Oblast nasazení

|               |      |                                                                                                                                       |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Světelné pole | [mm] | 10 x 150                                                                                                                              |
| Provedení     |      | LED                                                                                                                                   |
| Druh provozu  |      | vysoká intenzita světla (pulzní, nepřetržitý provoz možný pouze s chlazením); normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz) |

## Elektrická data

|                 |      |                                                                                |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní napětí | [V]  | 24 DC                                                                          |
| Proudový odběr  | [mA] | druh provozu "trvalý provoz": 415; provozní mód "vysoká intenzita světla": 640 |
| Druh světla     |      | Infračervené světlo                                                            |



## Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

|              |      |     |
|--------------|------|-----|
| Vlnová délka | [nm] | 875 |
|--------------|------|-----|

## Vstupy

|          |          |
|----------|----------|
| Spuštění | 24 V PNP |
|----------|----------|

## Okolní podmínky

|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| Okolní teplota         | [°C] | -10...55                         |
| Skladovací teplota     | [°C] | -25...75                         |
| Krytí                  |      | IP 65                            |
| Ochrana proti přehřátí |      | ano; (deaktivace při 65...75 °C) |

## Schválení / zkoušky

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Fotobiologická bezpečnost | riziková skupina 1; (DIN EN 62471:2008) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

## Mechanická data

|                        |      |                        |
|------------------------|------|------------------------|
| Hmotnost               | [g]  | 218,5                  |
| Rozměry                | [mm] | 200 x 13 x 18          |
| Materiály              |      | Hliník Černě eloxováno |
| Materiál optické čočky |      | sklo                   |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |                    |                  |
|-----------|--------------------|------------------|
| Zobrazení | Stav osvětlení     | 1 x LED, žlutá   |
|           | Provoz             | 1 x LED, zelená  |
|           | Překročení teploty | 1 x LED, červená |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, černá; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




# O2D925



## Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

### Připojení



- |   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 4 | Spuštění                               |
| 2 | provozní mód "vysoká intenzita světla" |