


O2D933



Externí osvětlení

Dome Light 130 CY RD/ US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo; cyan světlo
-------------	-----------------------------

Oblast nasazení

Světelné pole [mm]	130 x 130
Provedení	kupolovité
Druh provozu	normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz); vysoká intenzita světla (pulzní)

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	druh provozu "trvalý provoz": 460; provozní mód "vysoká intenzita světla": 3420
Třída krytí	III; (PELV)
Druh světla	červené světlo; cyan světlo

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 1
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Spuštění	24 V PNP/NPN; vnější
----------	----------------------



Externí osvětlení

Dome Light 130 CY RD/ US

Počet digitálních vstupů	1
--------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...40
Skladovací teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	riziková skupina 1; (DIN EN 62471)
---------------------------	------------------------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	817,35
Rozměry	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materiály		pouzdro: Hliník Černě eloxováno; Zakrytí: ABS
Utahovací moment	[Nm]	0,5...1,5

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	provozní mód "vysoká intenzita světla"	1 x LED, červená
	LED-dioda	1 x LED, bílá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: M12; kódování: A



- 1: U+
- 2: spouštěcí vstup NPN
- 3: GND
- 4: spouštěcí vstup PNP
- 5: stmívač




Externí osvětlení

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrické připojení - nastavení parametrů

konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	provozní mód "vysoká intenzita světla"
2:	barva 2
3:	GND
4:	LED-dioda 1
5:	LED-dioda 2
6:	LED-dioda 3
7:	LED-dioda 4
8:	deaktivace tlačítek