


Externí osvětlení

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
-------------	----------------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Světelné pole [mm]	100 x 100
Provedení	podsvícení
Druh provozu	Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]	-10...10
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 410
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	617



Externí osvětlení

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US


Vstupy		
Spuštění		5...24 V
Výstupy		
Ochrana proti přetížení		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Krytí		IP 54
Ochrana proti přehřátí		ano; (> 50 °C)
Schválení / zkoušky		
Fotobiologická bezpečnost		vyloučená skupina; (EN 62471)
MTTF	[let]	292
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	450,1
Rozměry	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiály		Hliník
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Stav osvětlení	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	nadměrná teplota / přetížení	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,3 m, PUR		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno		
		



Externí osvětlení

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Připojení



1 L +

3 L -

4 Spuštění

Barvy vodičů :

BK = černá

BN = hnědá

BU = modrá