



Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0106

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	2
Třída krytí		II
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení		relé
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Zatížitelnost kontaktů		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Spínací frekvence AC	[Hz]	10
Spínací frekvence DC	[Hz]	10
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 8; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
--------------------	-----	--



Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Nastavitelný rozsah	ano	
Polarizační filtr k dispozici	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník	
	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x		