


Zesilovač pro vláknovou optiku

OBF-FPKG/T/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OBF504

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Upevnění na DIN lištu
2 Nastavovací tlačítka

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Kontrolní výstup správné funkce
Provedení	Pro vláknové optiky opláštěné kovem FE/FT-50

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 35
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Kontrolní výstup správné funkce	ano



Zesilovač pro vláknovou optiku

OBF-FPKG/T/US

Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V]	3,5
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA]	10
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	500
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Časové funkce [s]	0,002...0,09

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	0...1; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm]	0...150; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	36 x 15 x 60
Materiály	ABS
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Nejistá oblast	1 x LED, červená
	Provozní rezerva	4 x LED, zelená

Upozornění

Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Zesilovač pro vláknovou optiku

OBF-FPKG/T/US

Připojení



2

Kontrolní výstup správné funkce