


Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-000W/LS/CUBE

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové se závitem M18

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...60
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Proudový odběr	[mA]	< 5
Třída krytí		II; (double insulated)
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	633

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 20
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	800
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emise	třída B

Mechanická data

Hmotnost	[g]	59,5
----------	-----	------



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-000W/LS/CUBE

Pouzdro	Kvádrové se závitem M18
Rozměry [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Označení závitu	M18 x 1
Materiály	litý zinek; PEI
Materiál optické čočky	PMMA
Přizpůsobení čočky	stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Elektrické připojení

Požadované krytí	válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
------------------	---

Příslušenství

Dodané položky	pojistná matice: 1
----------------	--------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



Připojení



Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující