

Jednocestná světelná závora - přijímač

OEE-V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OE0005

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Třída krytí	III
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 1

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67



Jednocestná světelná závora - přijímač

OEE-V/6M

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	49633
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M8 x 1
Označení závitu		M8 x 1
Materiály		Mosaz Niklovaný
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Připojení		



WH = Barvy vodičů :
screen = bílá
Stínění