



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-000A/LS-100-AK



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku		
Druh světla	Infračervené světlo	
Pouzdro	Typ závitu	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Proudový odběr	[mA]	< 5
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 15
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	2000
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1662



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-000A/LS-100-AK

Mechanická data

Hmotnost	[g]	38
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



Připojení

