




Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/SO



1 Tlačítko bez funkce




Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 19
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Výstupy		
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 10
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	1000



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/SO

Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-25...60
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF		[let]	1764
Mechanická data			
Hmotnost		[g]	71,5
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry		[mm]	35 x 11 x 24
Materiály		pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky		sklo	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství			
Dodané položky		Základní upevnění: 1, E20964	
		Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16	
		pružinové podložky: 2	
		matice: 2	
Upozornění			
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²			
Připojení			



Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá