


Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O5S500 + E11509 + E21122

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko bez funkce

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 22
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 25
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2500



Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG

Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-25...80
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
Mechanická data			
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry		[mm]	75 x 27 x 62
Materiály		PA; PBT	
Materiál optické čočky		PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5			
Připojení			

