


Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O5S500 + E21122

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko bez funkce

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 22
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 25
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2500



Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG/US-100

Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu
-------------------------	-----------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
---------------------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------

Rozměry [mm]	75 x 27 x 62
--------------	--------------

Materiály	PA; PBT
-----------	---------

Materiál optické čočky	PMMA
------------------------	------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

