



Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OR0003

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 2

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67



Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V/6M

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	57078
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,093
Pouzdro		Kvádrové
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník: 1, E20212
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Připojení		



RD = Barvy vodičů :
screen = červená
Stínění