


Reflexní světelná závora

ORR/ORT-V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OR0004

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku [m]	0,3...1; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Snímací vzdálenost [mm]	< 200; (bílý papír 200 x 200 mm)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67



Reflexní světelná závora

ORR/ORT-V/6M

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Mechanická data

Hmotnost	[g]	0,141
Pouzdro		Kvádrové
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika

Příslušenství

Dodané položky

Upevňovací úhelník: 1, E20212

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm²

Připojení



1 = vysílač
 2 = Přijímač
 Barvy vodičů :
 RD = červená
 WH = bílá
 screen = Stínění