


Reflexní světelná závora

ORR/ORT-V/10m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OR0004

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku [m]	0,3...1; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Snímací vzdálenost [mm]	< 200; (bílý papír 200 x 200 mm)

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67



Reflexní světelná závora

ORR/ORT-V/10m

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník: 1, E20212
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Připojení		



1 = vysílač
 2 = Přijímač
 Barvy vodičů :
 RD = červená
 WH = bílá
 screen = Stínění