




Reflexní světelný snímač

ORT-V

Položka již není dostupná - archivní záznam



přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm]	< 300; (bílý papír 200 x 200 mm)
-------------------------	----------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	25 x 10 x 15
Materiály	PPO upravené

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20212
----------------	-------------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

OR0016




Reflexní světelný snímač

ORT-V

Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Připojení



1 = vysílač
2 = Přijímač
Barvy vodičů :
RD = červená
WH = bílá
screen = Stínění