


Jednocestná světelná závora - vysílač

OTS-00KG/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OT5008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Potenciometr
po jedné vysílací diodě na horní i dolní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	20; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast


Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 10



Jednocestná světelná závora - vysílač

OTS-00KG/6M

Nastavitelný rozsah	ne	
Max. průměr světelné skvrny [mm]	524	
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...60	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	75 x 19 x 30	
Materiály	PBT	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20441 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá