


Jednocestná světelná závora - vysílač

OUS-00KG/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OU5045

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



po jedné vysílací diodě na horní i dolní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	20; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 6
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	734
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu

Okolní podmínky


Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67



Jednocestná světelná závora - vysílač

OUS-00KG/6M

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF [let]		1801
Mechanická data		
Hmotnost [g]		0,258
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry [mm]		28 x 16 x 51
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník: 1, E20211
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 BK = modrá
 černá