


Infračervený teplotní senzor

OWF-5000-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OW5001

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Válcové

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano

Výstupy

Elektrické provedení		NPN
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
Spínací frekvence DC	[Hz]	300
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano



Infračervený teplotní senzor

OWF-5000-ANKG

Měřicí oblast		
Detekce rozsahu hystereze	[%]	1...15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		vláknová optika s hliníkovým spirálovým pláštěm
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 7/8"		