



Hardware pro provozování moneo v produkčním prostředí

moneo appliance QHA300

licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť

Technical drawing of the QHA300 appliance. The front view shows a vertical rack-mountable unit with a width of 140mm and a height of 200mm. The side view shows a depth of 45mm. The rear view shows the internal components and connectors. Numbered callouts (1-10) point to specific features: 1. Stav LED, 2. spínač zapnutí/vypnutí, 3. USB 3.2 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. Rozhraní Ethernet A, 6. Rozhraní Ethernet B, 7. Rozhraní Ethernet C, 8. Rozhraní DisplayPort x 2, 9. Napětové napájení, 10. Uzemnění.

- 1 Stav LED
- 2 spínač zapnutí/vypnutí
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Rozhraní Ethernet A
- 6 Rozhraní Ethernet B
- 7 Rozhraní Ethernet C
- 8 Rozhraní DisplayPort x 2
- 9 Napětové napájení
- 10 Uzemnění

Oblast nasazení	
Aplikace	IT hardware pro provoz moneo
	předinstalovaný software moneo
	zajištěn bezpečný provoz IT softwaru moneo
	poskytnutí kapacity paměti a výpočetního výkonu
	Snadné nastavení bez nutnosti zvláštních znalostí IT
Popis obsahu	optimalizované pro aplikace DataScience s moneo
Kompatibilita	včetně systému správy přístrojů (AMS) pro konfiguraci a údržbu
Připojení	lze použít nezávisle na IT infrastruktuře
	lze kdykoli integrovat do struktury IT sítě
	rozhraní pro senzorové a IT sítě



Hardware pro provozování moneo v produkčním prostředí

moneo appliance QHA300

Údržba a podpora		integrované funkce aktualizace, zálohování a podpory prostřednictvím systému správy zařízení	
Elektrická data			
Provozní napětí	[V]	10...36 DC	
Příkon	[W]	21; (maximální: 47)	
Výstupy			
Počet video výstupů		2; (DisplayPort)	
Software / programování			
Licence jsou zahrnuty		appliance management system (AMS)	
Poznámka k licenci		vázáno na hardware; licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť	
Operační systém		Debian Linux 11	
AMS			
Jazyk		německy; anglicky; Francouzština; Italská; Španělština; Portugalská; Čínština; Japonština; Korejšina	
konzola systému AMS			
Jazyk		anglicky	
Systémové předpoklady			
Webový prohlížeč		Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		Ethernet; RS232; USB	
Počet rozhraní Ethernet		3; (GBit)	
Počet rozhraní R232		4; (RS232/RS422/RS485)	
Počet rozhraní USB		4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	0...70	
Skladovací teplota	[°C]	-20...60	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95; (40 °C bez kondenzace)	
Krytí		IP 40	
Schválení / zkoušky			
Odolnost vůči rázům		IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Odolnost proti vibracím		IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	2185,1	
Rozměry	[mm]	45 x 140 x 200	
Hardware			
Procesor		Intel Core i5-1145G7E quad-core	
TPM čip		V 2.0	
BIOS		AMI UEFI (256 Mbit)	
Provozní paměť		16 GB	
Velké úložiště		1 TB SSD	
Upozornění			
Upozornění		licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť	

QHA300



Hardware pro provozování moneo v produkčním prostředí

moneo appliance QHA300

Obsah balení

1 ks