




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídní proudění
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Přípravná zpožďovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



1: Relais Hlídání proudění

Barvy vodičů :

BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá
WH = bílá
GY = šedá