




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SR0150
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění; Hlídání teploty; Hlídání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	70
Přípravná zpoždovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání teploty		relé odpadne při překročení teploty
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče		Relais odpadne při přerušení vedení nebo při zkratu
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Oblast teplot	[°C]	20...80
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Mechanická data

Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
	Spínací stav	LED, červená


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Relais Hlídání vodičů / Hlídání teploty
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá