
# ST0559

## Hlídač proudění

**SCR14ABTFPKG/US-100-IPF**

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: SI1100 + E40115
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Vlastnosti výrobku** | | |
| Počet vstupů a výstupů | | Po digitálních výstupů: 1 |
| Procesní připojení | | G 1/4 vnější závit |
| **Oblast nasazení** | | |
| Média | | agresivní média |
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 30 |
| **Elektrická data** | | |
| Provozní napětí | [V] | 20...36 DC |
| Proudový odběr | [mA] | < 45 |
| Ochrana proti přepólování | | ano |
| Přípravná zpožďovací doba | [s] | < 20 |
| **Vstupy / výstupy** | | |
| Počet vstupů a výstupů | | Po digitálních výstupů: 1 |
| **Výstupy** | | |
| Celkový počet výstupů | | 1 |
| Výstupní signál | | spínací signál |
| Elektrické provedení | | PNP |
| Po digitálních výstupů | | 1 |

# ST0559

## Hlídač proudění

SCR14ABTFPKG/US-100-IPF

| | | |
|---|---|---|
| Výstupní funkce | | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC | [V] | 2,5 |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC | [mA] | 400 |
| Ochrana proti zkratu | | ano |
| Typ ochrany proti zkratu | | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení | | ano |
| **Měřící / nastavovací rozsah** | | |
| Nastavovací rozsah | [cm/s] | 3...300 |
| Největší citlivost | [cm/s] | 3...60 |
| **Přesnost / odchylky** | | |
| Teplotní gradient | [K/min] | 15 |
| **Reakční doby** | | |
| Doba odezvy | [s] | 1...10 |
| **Software / programování** | | |
| Nastavení spínacího bodu | | Potenciometr |
| **Okolní podmínky** | | |
| Okolní teplota | [°C] | -20...80 |
| Krytí | | IP 67 |
| **Mechanická data** | | |
| Materiály | | PBT-GF20 |
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | | titan (3.7235) |
| Procesní připojení | | G 1/4 vnější závit |
| **Zobrazení / ovládací prvky** | | |
| Zobrazení | Funkce | 11 x LED |
| **Příslušenství** | | |
| Dodané položky | | Těsnění: 2 x AMF 30<br>Šroubovák |
| **Upozornění** | | |
| Obsah balení | | 1 ks |
| **Elektrické připojení** | | |

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



# ST0559

## Hlídač proudění

**SCR14ABTFPKG/US-100-IPF**

### Připojení

