




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/110VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SN0150
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění; Hlídání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 110 AC
Přípravná zpožďovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		2
Elektrické provedení		relé
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče		Relais odpadne při přerušení vedení nebo při zkratu
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 40



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/110VAC

Druh ochrany svorkovnice	IP 20
--------------------------	-------

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Relais Hlídání vodičů
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá