




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0100/ 24VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu

Oblast nasazení	
Aplikace	Hlídání proudění
Elektrická data	
Tolerance provozního napětí [%]	-10...10
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	40; (24 V)
Počet kanálů	1
Výstupy	
Elektrické provedení	relé
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 40
Druh ochrany svorkovnice	IP 20
Mechanická data	
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast
Upozornění	
Obsah balení	1 ks




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0100/ 24VDC

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



1: Relais Hlídání proudění
Barvy vodičů :
BN = hnědá
YE = žlutá
GN = zelená
WH = bílá